

**Garant****Petite fraise rotative Z7 – moyenne, denture croisée, Carbure, Type: AS0313****Données de commande**

N° commande	546900 AS0313
GTIN	4045197156723
Classe d'article	51D

**Description****Exécution:**

Les fraises rotatives **GARANT** sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.

Petites fraises limes rotatives en carbure avec Ø tige 3 mm. **Forme cylindrique (ZYAS), avec coupe en bout.**

**Utilisation:**

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

**Description technique**

Ø tête	3 mm
Longueur totale	43 mm
Type de denture	à denture alternée
Degré de finesse de la denture	Moyen
Abréviation denture	Z7
Forme	AS0613
Forme	Cylindrique avec coupe en bout
Ø queue	3 mm
Longueur tête	13 mm

Série	Denture Z7
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Fraises rotatives

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Uni	adaptée		