

Garant**Jeu complémentaire de forets hélicoïdaux HSS-E 114500, TiAlN, Type: 1-10****Données de commande**

N° commande	115355 1-10
GTIN	4045197197627
Classe d'article	11B

Description**Exécution:**

Composé de forets hélicoïdaux DIN 338.

Conicité de l'âme renforcée. Amincissement spécial.

Avec amincissement type C.

Description technique

Par incrément de	0,5 mm
Nombre de forets	19
Plage du foret	1 - 10 mm
Queue	Queue cylindrique
Nombre de dents Z	2
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 338

Tolérance Ø nominal	h8
Angle de pointe	130 degré
Angle d'hélice	35 degré
Arrosage interne	non
en coffret	non
Bague de couleur	Bleu
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 750 N/mm ²	moyennement adaptée	37 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	31 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	6 m/min	S
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

Accessoires

Foret hélicoïdal HSS-EFS Ø DC h8 3 mm	114450 3
Foret hélicoïdal HSS-EFS Ø DC h8 4 mm	114450 4
Foret hélicoïdal HSS-EFS Ø DC h8 7 mm	114450 7
Foret hélicoïdal HSS-EFS Ø DC h8 9 mm	114450 9
Foret hélicoïdal HSS-EFS Ø DC h8 8,5 mm	114450 8,5
Foret hélicoïdal HSS-EFS Ø DC h8 1,5 mm	114450 1,5
Foret hélicoïdal HSS-EFS Ø DC h8 10 mm	114450 10
Foret hélicoïdal HSS-EFS Ø DC h8 6 mm	114450 6
Foret hélicoïdal HSS-EFS Ø DC h8 4,5 mm	114450 4,5

Foret hélicoïdal HSS-EFS Ø DC h8 5,5 mm	114450 5,5
Foret hélicoïdal HSS-EFS Ø DC h8 9,5 mm	114450 9,5
Foret hélicoïdal HSS-EFS Ø DC h8 2,5 mm	114450 2,5
Foret hélicoïdal HSS-EFS Ø DC h8 2 mm	114450 2
Foret hélicoïdal HSS-EFS Ø DC h8 3,5 mm	114450 3,5
Foret hélicoïdal HSS-EFS Ø DC h8 6,5 mm	114450 6,5
Foret hélicoïdal HSS-EFS Ø DC h8 8 mm	114450 8
Foret hélicoïdal HSS-EFS Ø DC h8 7,5 mm	114450 7,5
Foret hélicoïdal HSS-EFS Ø DC h8 5 mm	114450 5
Foret hélicoïdal HSS-EFS Ø DC h8 1 mm	114450 1