

Filetage Tampon fileté double, Filetage: M4



Données de commande

N° commande	486000 M4
GTIN	2050001690920
Classe d'article	48B

Description

Exécution:

Le premier pas est tronqué pour éliminer les impuretés sur la pièce et empêche le dérapage prématuré du premier pas. Exécution suivant DIN 2279 – 2299.

Côté ENTRE et N'ENTRE PAS sur une poignée (DIN 2240, partie 1, forme R). Côté N'ENTRE PAS marqué en rouge.

Utilisation:

Pour filetages métriques ISO, à droite DIN 13.
Classe de tolérance 6H (jusqu'à M 1,4 = 5H).

Norme:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Accessoire(s):

Tampon lisse double pour avant-trous 486055.

Remarque(s):

Tampons-bagues pour filetages avec d'autres pas, Whitworth, trapézoïdaux, ronds, UNC, UNF et NPT; pas à gauche disponibles sur demande.

Description technique

Filetage	M4
Pas de filetage	0,7 mm
Classe de tolérance	6H
Type de filetage	M
Norme	DIN 13
Plage de tolérance	H

Qualité	6
Type de jauge	Calibre N'ENTRE PAS
Type de jauge	Calibre ENTRE
Étalonnage	L10
Type de produit	Tampons filetés doubles

Services

Étalonnage DAKKSTampon lisse double fileté Ø maximal 90 mm	028590 90
ÉtalonnageTampon fileté double Ø maximal 20 mm	028550 20