

Filetage Tampon fileté double, TiN, Filetage: M8



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 486008 M8 |
| GTIN | 2050001060457 |
| Classe d'article | 48B |

Description

Exécution:

Le premier pas est tronqué pour éliminer les impuretés sur la pièce et empêche le dérapage prématuré du premier pas. Exécution suivant DIN 2279 – 2299.

Côté ENTRE et N'ENTRE PAS sur une poignée (DIN 2240, partie 1, forme R). Côté N'ENTRE PAS marqué en rouge.

Côté ENTRE revêtu TiN. Durée de vie nettement supérieure, rainure d'évacuation à partir de M6.

Utilisation:

Pour filetages métriques ISO, à droite DIN 13.

Classe de tolérance 6H (jusqu'à M 1,4 = 5H).

Norme:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Accessoire(s):

Tampon lisse double pour avant-trous 486055.

Remarque(s):

Tampons-bagues pour filetages avec d'autres pas, Whitworth, trapézoïdaux, ronds, UNC, UNF et NPT; pas à gauche disponibles sur demande.

Description technique

| | |
|---------------------|---------|
| Classe de tolérance | 6H |
| Pas de filetage | 1,25 mm |
| Filetage | M8 |
| Norme | DIN 13 |
| Type de filetage | M |
| Plage de tolérance | H |

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Qualité | 6 |
| Type de jauge | Calibre N'ENTRE PAS |
| Type de jauge | Calibre ENTRE |
| Surface côté ENTRE | TiN |
| Étalonnage | L10 |
| Type de produit | Tampons filetés doubles |

Services

| | |
|---|-----------|
| Étalonnage DAKK Tampon lisse double fileté Ø maximal 90 mm | 028590 90 |
| Étalonnage Tampon fileté double Ø maximal 20 mm | 028550 20 |