

## Filetage Bague fileté N'ENTRE PAS 6g, Filetage: M22



### Données de commande

N° commande	486050 M22
GTIN	2050001037398
Classe d'article	48B

### Description

**Exécution:**

Le premier pas est tronqué pour éliminer les impuretés sur la pièce et empêche le dérapage prématuré du premier pas. Exécution suivant DIN 2279 – 2299.

**Utilisation:**

Pour filetages métriques ISO, à droite DIN 13.

**Norme:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Remarque(s):**

Tampons-bagues pour filetages avec d'autres pas, Whitworth, trapézoïdaux, ronds, UNC, UNF et NPT; pas à gauche disponibles sur demande.

### Description technique

Classe de tolérance	6g
Pas de filetage	2,5 mm
Filetage	M22
Etalonnage	L12

Type de jauge	Calibre N'ENTRE PAS
Plage de tolérance	g
Type de filetage	M
Norme	DIN 13
Qualité	6
Type de produit	Bague fileté N'ENTRE PAS

### Services

Etalonnage Bagues filetés Ø maximal 60 mm	028600 60
Étalonnage DAkkSBague lisse fileté Ø maximal 100 mm	028640 100