

## Filetage Bague filetée ENTRE 6g, Filetage: M4



### Données de commande

N° commande	486010 M4
GTIN	2050001037121
Classe d'article	48B

### Description

**Exécution:**

Le premier pas est tronqué pour éliminer les impuretés sur la pièce et empêche le dérapage prématuré du premier pas. Exécution suivant DIN 2279 – 2299.

**Utilisation:**

Pour filetages métriques ISO, à droite DIN 13.

**Norme:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Remarque(s):**

Tampons-bagues pour filetages avec d'autres pas, Whitworth, trapézoïdaux, ronds, UNC, UNF et NPT; pas à gauche disponibles sur demande.

### Description technique

Filetage	M4
Pas de filetage	0,7 mm
Classe de tolérance	6g
Etalonnage	L12

Plage de tolérance	g
Type de jauge	Calibre ENTRE
Type de filetage	M
Norme	DIN 13
Qualité	6
Type de produit	Bague filetée ENTRE

### Services

Étalonnage DAkkSBague lisse filetée Ø maximal 100 mm	028640 100
ÉtalonnageBagues filetées Ø maximal 20 mm	028600 20