

Filetage Tampon fileté double, Filetage: M24



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 486000 M24 |
| GTIN | 2050001691033 |
| Classe d'article | 48B |

Description

Exécution:

Le premier pas est tronqué pour éliminer les impuretés sur la pièce et empêche le dérapage prématuré du premier pas. Exécution suivant DIN 2279 – 2299.

Côté ENTRE et N'ENTRE PAS sur une poignée (DIN 2240, partie 1, forme R). Côté N'ENTRE PAS marqué en rouge.

Utilisation:

Pour filetages métriques ISO, à droite DIN 13.
Classe de tolérance 6H (jusqu'à M 1,4 = 5H).

Norme:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Remarque(s):

Tampons-bagues pour filetages avec d'autres pas, Whitworth, trapézoïdaux, ronds, UNC, UNF et NPT; pas à gauche disponibles sur demande.

Description technique

| | |
|---------------------|---------------------|
| Classe de tolérance | 6H |
| Pas de filetage | 3 mm |
| Filetage | M24 |
| Type de filetage | M |
| Norme | DIN 13 |
| Qualité | 6 |
| Plage de tolérance | H |
| Type de jauge | Calibre N'ENTRE PAS |

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Type de jauge | Calibre ENTRE |
| Étalonnage | L10 |
| Type de produit | Tampons filetés doubles |

Services

| | |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Étalonnage Tampon fileté double Ø maximal 60 mm | 028550 60 |
| Étalonnage DAkkS Tampon lisse double fileté Ø maximal 90 mm | 028590 90 |