

Filetage Bague fileté N'ENTRE PAS 6g, Filetage: M30



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 486050 M30 |
| GTIN | 2050001037428 |
| Classe d'article | 48B |

Description

Exécution:

Le premier pas est tronqué pour éliminer les impuretés sur la pièce et empêche le dérapage prématuré du premier pas. Exécution suivant DIN 2279 – 2299.

Utilisation:

Pour filetages métriques ISO, à droite DIN 13.

Norme:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Remarque(s):

Tampons-bagues pour filetages avec d'autres pas, Whitworth, trapézoïdaux, ronds, UNC, UNF et NPT; pas à gauche disponibles sur demande.

Description technique

| | |
|---------------------|--------|
| Pas de filetage | 3,5 mm |
| Classe de tolérance | 6g |
| Filetage | M30 |
| Etalonnage | L12 |

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Type de jauge | Calibre N'ENTRE PAS |
| Plage de tolérance | g |
| Type de filetage | M |
| Norme | DIN 13 |
| Qualité | 6 |
| Type de produit | Bague fileté N'ENTRE PAS |

Services

| | |
|---|------------|
| EtalonnageBagues filetées Ø maximal 60 mm | 028600 60 |
| Étalonnage DAkkSBague lisse fileté Ø maximal 100 mm | 028640 100 |