

3M Roloc™**Disque de finition en nylon SC-DR, Ø 50,8 mm, Comparaison grain: 180**

Données de commande

N° commande	554045 180
GTIN	30048011055276
Classe d'article	53M

Description

Exécution:

Le **système à changement rapide** avec filetage en plastique (Roloc™, Combidisc® CDR) permet un changement rapide, sûr et «en un tour de main» des outils de polissage.

Nylon universel et performant.

Utilisation:

Pour le nettoyage, le dégraissage et le polissage de surfaces métalliques.

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils.

Remarque(s):

Roloc™ Bristle-Disc, voir code art. 573510 et suivants.

Description technique

Exécution	A medium
Comparaison grain	180
Degré de finesse	moyen
Ø disque	50,8 mm
Abrasifs	Nylon

Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 50,8 mm
Vitesse de rotation max.	23000 min ⁻¹
Type de produit	Nylons abrasifs

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

554093 50

Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm
Moyennement dur Ø ext. 50 mm

Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm
Dur Ø ext. 50 mm

554089 50

Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm
moyen Ø ext. 50 mm

554092 50

Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm
doux Ø ext. 50 mm

554091 50

Plateau-support en plastique, Ø tige 6 mm
Ø ext. 50 mm

554090 50