

## Filetage Bague fileté N'ENTRE PAS 6g, Filetage: M33



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 486050 M33    |
| GTIN             | 2050001039927 |
| Classe d'article | 48B           |

### Description

**Exécution:**

Le premier pas est tronqué pour éliminer les impuretés sur la pièce et empêche le dérapage prématuré du premier pas. Exécution suivant DIN 2279 – 2299.

**Utilisation:**

Pour filetages métriques ISO, à droite DIN 13.

**Norme:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Remarque(s):**

Tampons-bagues pour filetages avec d'autres pas, Whitworth, trapézoïdaux, ronds, UNC, UNF et NPT; pas à gauche disponibles sur demande.

### Description technique

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Pas de filetage     | 3,5 mm |
| Filetage            | M33    |
| Classe de tolérance | 6g     |
| Etalonnage          | L12    |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Plage de tolérance | g                         |
| Type de jauge      | Calibre N'ENTRE PAS       |
| Norme              | DIN 13                    |
| Type de filetage   | M                         |
| Qualité            | 6                         |
| Type de produit    | Bague filetée N'ENTRE PAS |

### Services

|  |            |
|--|------------|
| Étalonnage DAkkSBague lisse filetée Ø maximal 100 mm | 028640 100 |
| ÉtalonnageBagues filetées Ø maximal 60 mm            | 028600 60  |