

Filetage Bague fileté N'ENTRE PAS 6g, Filetage: M12



Données de commande

N° commande	486050 M12
GTIN	2050001037343
Classe d'article	48B

Description

Exécution:

Le premier pas est tronqué pour éliminer les impuretés sur la pièce et empêche le dérapage prématuré du premier pas. Exécution suivant DIN 2279 – 2299.

Utilisation:

Pour filetages métriques ISO, à droite DIN 13.

Norme:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Remarque(s):

Tampons-bagues pour filetages avec d'autres pas, Whitworth, trapézoïdaux, ronds, UNC, UNF et NPT; pas à gauche disponibles sur demande.

Description technique

Filetage	M12
Classe de tolérance	6g
Pas de filetage	1,75 mm
Etalonnage	L12

Plage de tolérance	g
Type de jauge	Calibre N'ENTRE PAS
Norme	DIN 13
Type de filetage	M
Qualité	6
Type de produit	Bague filetée N'ENTRE PAS

Services

Étalonnage Bagues filetées Ø maximal 20 mm	028600 20
Étalonnage DAkkSBague lisse filetée Ø maximal 100 mm	028640 100