

Filetage Tampon fileté double, TiN, Filetage: M3



Données de commande

N° commande	486008 M3
GTIN	2050001060419
Classe d'article	48B

Description

Exécution:

Le premier pas est tronqué pour éliminer les impuretés sur la pièce et empêche le dérapage prématuré du premier pas. Exécution suivant DIN 2279 – 2299.

Côté ENTRE et N'ENTRE PAS sur une poignée (DIN 2240, partie 1, forme R). Côté N'ENTRE PAS marqué en rouge.

Côté ENTRE revêtu TiN. Durée de vie nettement supérieure, rainure d'évacuation à partir de M6.

Utilisation:

Pour filetages métriques ISO, à droite DIN 13.

Classe de tolérance 6H (jusqu'à M 1,4 = 5H).

Norme:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Accessoire(s):

Tampon lisse double pour avant-trous 486055.

Remarque(s):

Tampons-bagues pour filetages avec d'autres pas, Whitworth, trapézoïdaux, ronds, UNC, UNF et NPT; pas à gauche disponibles sur demande.

Description technique

Filetage	M3
Pas de filetage	0,5 mm
Classe de tolérance	6H
Type de filetage	M
Norme	DIN 13
Qualité	6

Plage de tolérance	H
Type de jauge	Calibre N'ENTRE PAS
Type de jauge	Calibre ENTRE
Surface côté ENTRE	TiN
Étalonnage	L10
Type de produit	Tampons filetés doubles

Services

Étalonnage Tampon fileté double Ø maximal 3 mm	028550 3
Étalonnage DAkkS Tampon lisse double fileté Ø maximal 90 mm	028590 90