

3M Roloc™
Disque compact XL-UR, Ø 50,8 mm, Comparaison grain: 180/6

Données de commande

| | |
|------------------|----------------|
| N° commande | 554066 180/6 |
| GTIN | 30048011171907 |
| Classe d'article | 53M |

Description
Exécution:

Le **système à changement rapide** avec filetage en plastique (Roloc™, Combidisc® CDR) permet un changement rapide, sûr et «en un tour de main» des outils de polissage.

Non-tissé avec abrasif lié à la résine, **forme de disque compressée**.

Utilisation:

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils. Conviennent particulièrement pour le **ponçage de finition et l'ébavurage**. Laisse une **finition fine** sans altérer la géométrie des pièces travaillées.

Remarque(s):

Roloc™ Bristle-Disc, voir code art. 573510 et suivants.

Description technique

| | |
|-------------------|---------|
| Comparaison grain | 180 |
| Degré de dureté | moyen |
| Exécution | 6 A med |
| Degré de finesse | moyen |
| Ø disque | 50,8 mm |

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Abréviation de l'abrasif | A |
| Abrasifs | Corindon normal (A) |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % |
| Attribut des noms de produit | Ø 50,8 mm |
| Référence fabricant | XL-DR |
| Vitesse de rotation max. | 22000 min ⁻¹ |
| Type de produit | Disque compact |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | adaptée | | |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 1400 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 55 HRC | adaptée | | |
| Acier < 60 HRC | adaptée | | |
| Acier < 67 HRC | adaptée | | |
| INOX | adaptée | | |
| Ti | adaptée | | |
| Fonte GG(G) | adaptée | | |
| CuZn | adaptée | | |
| Plastique, PRFV | adaptée | | |
| Bois | adaptée | | |
| Pierre | moyennement adaptée | | |
| Peinture | adaptée | | |
| Uni | adaptée | | |
| av. arrosage max. | moyennement adaptée | | |
| à sec | adaptée | | |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mmMoyennement dur Ø ext. 50 mm | 554093 50 |
| Plateau-support en plastique, Ø tige 6 mm Ø ext. 50 mm | 554090 50 |
| Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mmDur Ø ext. 50 mm | 554089 50 |
| Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mmdoux Ø ext. 50 mm | 554091 50 |
| Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mmmoyen Ø ext. 50 mm | 554092 50 |