

3M Roloc™**Disque de nettoyage (A), Ø 50,8 mm, Type de nylon: MED****Données de commande**

| | |
|------------------|----------------|
| N° commande | 554064 MED |
| GTIN | 50048011641909 |
| Classe d'article | 53M |

Description**Exécution:**

Le **système à changement rapide** avec filetage en plastique (Roloc™, Combidisc® CDR) permet un changement rapide, sûr et «en un tour de main» des outils de polissage.

Disques de nettoyage grossier avec nylon synthétique, avec insertion homogène de grain abrasif. Structure ouverte. Ne s'encrasse pas. Associe le **nettoyage** avec une **finition fine**.

Utilisation:

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils. Pour le dérouillage, le dévernissage, le nettoyage de cordons de soudure et l'élimination des saletés en surface.

Remarque(s):

Roloc™ Bristle-Disc, voir code art. 573510 et suivants.

Description technique

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Vitesse de rotation max. | 18000 min ⁻¹ |
| Degré de finesse | grossier |
| Degré de dureté | moyen |
| Désignation 3M | BF-DR |

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Ø disque | 50,8 mm |
| Abrasifs | Corindon normal (A) |
| Abréviation de l'abrasif | A |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % |
| Attribut des noms de produit | Ø 50,8 mm |
| Type de produit | Non-tissé pour nettoyage brut |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | adaptée | | |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 1400 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 55 HRC | adaptée | | |
| Acier < 60 HRC | adaptée | | |
| Acier < 67 HRC | adaptée | | |
| INOX | adaptée | | |
| Ti | adaptée | | |
| Fonte GG(G) | adaptée | | |
| CuZn | adaptée | | |
| Plastique, PRFV | adaptée | | |
| Bois | adaptée | | |
| Pierre | moyennement adaptée | | |
| Peinture | adaptée | | |
| Uni | adaptée | | |
| av. arrosage max. | moyennement adaptée | | |
| à sec | adaptée | | |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mmDur Ø ext. 50 mm | 554089 50 |
| Plateau-support en plastique, Ø tige 6 mm Ø ext. 50 mm | 554090 50 |
| Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mmMoyennement dur Ø ext. 50 mm | 554093 50 |
| Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mmdoux Ø ext. 50 mm | 554091 50 |
| Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mmmoyen Ø ext. 50 mm | 554092 50 |