

**3M Roloc™****Disque de nettoyage (A), Ø 76,2 mm, Type de nylon: MED****Données de commande**

N° commande	554065 MED
GTIN	50048011642067
Classe d'article	53M

**Description****Exécution:**

Le **système à changement rapide** avec filetage en plastique (Roloc™, Combidisc® CDR) permet un changement rapide, sûr et «en un tour de main» des outils de polissage.

Disques de nettoyage grossier avec nylon synthétique, avec insertion homogène de grain abrasif. Structure ouverte. Ne s'encrasse pas. Associe le **nettoyage** avec une  **finition fine**.

**Utilisation:**

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils. Pour le dérouillage, le dévernissage, le nettoyage de cordons de soudure et l'élimination des saletés en surface.

**Remarque(s):**

**Roloc™ Bristle-Disc**, voir code art. 573510 et suivants.

**Description technique**

Vitesse de rotation max.	15000 min <sup>-1</sup>
Degré de dureté	moyen
Degré de finesse	grossier

Désignation 3M	BF-DR
Ø disque	76,2 mm
Abrasifs	Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 76,2 mm
Type de produit	Non-tissé pour nettoyage brut

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

## Accessoires

Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm Moyennement dur Ø ext. 75 mm	554093 75
Plateau-support en plastique, Ø tige 6 mm Ø ext. 75 mm	554090 75
Plateau-support en caoutchouc avec taraudage M14 dure Ø ext. 75 mm	554088 75
Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm Dur Ø ext. 75 mm	554089 75
Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm moyen Ø ext. 75 mm	554092 75
Plateau-support en caoutchouc avec taraudage M14 Dur Ø ext. 75 mm	554094 75
Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm doux Ø ext. 75 mm	554091 75