

3M Roloc™**Disque compact XL-UR, Ø 76,2 mm, Comparaison grain: 100****Données de commande**

| | |
|------------------|----------------|
| N° commande | 554067 100 |
| GTIN | 30048011171952 |
| Classe d'article | 53M |

Description**Exécution:**

Le **système à changement rapide** avec filetage en plastique (Roloc™, Combidisc® CDR) permet un changement rapide, sûr et «en un tour de main» des outils de polissage.

Non-tissé avec abrasif lié à la résine, **forme de disque compressée**.

Utilisation:

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils. Convient particulièrement pour le **ponçage de finition et l'ébavurage**. Laisse une **finition fine** sans altérer la géométrie des pièces travaillées.

Remarque(s):

Roloc™ Bristle-Disc, voir code art. 573510 et suivants.

Description technique

| | |
|-------------------|----------|
| Comparaison grain | 100 |
| Degré de dureté | dur |
| Exécution | 8 A crs |
| Degré de finesse | grossier |
| Ø disque | 76,2 mm |

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Abréviation de l'abrasif | A |
| Abrasifs | Corindon normal (A) |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % |
| Attribut des noms de produit | Ø 76,2 mm |
| Référence fabricant | XL-DR |
| Vitesse de rotation max. | 15000 min ⁻¹ |
| Type de produit | Disque compact |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | adaptée | | |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 1400 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 55 HRC | adaptée | | |
| Acier < 60 HRC | adaptée | | |
| Acier < 67 HRC | adaptée | | |
| INOX | adaptée | | |
| Ti | adaptée | | |
| Fonte GG(G) | adaptée | | |
| CuZn | adaptée | | |
| Plastique, PRFV | adaptée | | |
| Bois | adaptée | | |
| Pierre | moyennement adaptée | | |
| Peinture | adaptée | | |
| Uni | adaptée | | |
| av. arrosage max. | moyennement adaptée | | |
| à sec | adaptée | | |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm doux Ø ext. 75 mm | 554091 75 |
| Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm moyen Ø ext. 75 mm | 554092 75 |
| Plateau-support en caoutchouc avec taraudage M14 Dur Ø ext. 75 mm | 554094 75 |
| Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm Dur Ø ext. 75 mm | 554089 75 |
| Plateau-support en plastique, Ø tige 6 mm Ø ext. 75 mm | 554090 75 |
| Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm Moyennement dur Ø ext. 75 mm | 554093 75 |
| Plateau-support en caoutchouc avec taraudage M14 dure Ø ext. 75 mm | 554088 75 |