

**3M Roloc™**
**Disque compact XL-UR, Ø 76,2 mm, Comparaison grain: 180/6**

**Données de commande**

N° commande	554067 180/6
GTIN	30048011171914
Classe d'article	53M

**Description**
**Exécution:**

Le **système à changement rapide** avec filetage en plastique (Roloc™, Combidisc® CDR) permet un changement rapide, sûr et «en un tour de main» des outils de polissage.

Non-tissé avec abrasif lié à la résine, **forme de disque compressée**.

**Utilisation:**

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils. Conviennent particulièrement pour le **ponçage de finition et l'ébavurage**. Laisse une **finition fine** sans altérer la géométrie des pièces travaillées.

**Remarque(s):**

**Roloc™ Bristle-Disc**, voir code art. 573510 et suivants.

**Description technique**

Degré de dureté	moyen
Exécution	6 A med
Degré de finesse	moyen
Ø disque	76,2 mm
Abréviation de l'abrasif	A

Abrasifs	Corindon normal (A)
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 76,2 mm
Référence fabricant	XL-DR
Vitesse de rotation max.	15000 min <sup>-1</sup>
Type de produit	Disque compact

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

### Accessoires

Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm moyen Ø ext. 75 mm	554092 75
Plateau-support en plastique, Ø tige 6 mm Ø ext. 75 mm	554090 75
Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm Moyennement dur Ø ext. 75 mm	554093 75
Plateau-support en caoutchouc avec taraudage M14 dure Ø ext. 75 mm	554088 75
Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm doux Ø ext. 75 mm	554091 75
Plateau-support en caoutchouc avec taraudage M14 Dur Ø ext. 75 mm	554094 75
Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm Dur Ø ext. 75 mm	554089 75