



## Fraise rotative Denture INOX – grossière, Carbure, Type: D0605



### Données de commande

N° commande	547200 D0605
GTIN	4007220900536
Classe d'article	55F

### Description

#### Exécution:

**La géométrie innovante des dents** offre une **très grande capacité de coupe**, de même qu'un **fonctionnement silencieux et une bonne maniabilité**. Formation des copeaux et états de surface d'excellente qualité, apport de chaleur réduit dans le matériau (aucune décoloration).  
Queue Ø 6 mm.

#### Utilisation:

Optimisée pour l'usinage d'**aciers austénitiques et inoxydables**, d'alliages de titane doux et de métaux non ferreux.

### Description technique

Forme	D0605
Forme	Sphérique
Ø tête	6 mm
Longueur totale	45 mm
Degré de finesse de la denture	grossier
Abréviation denture	INOX
Ø queue	6 mm
Longueur tête	5 mm
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Fraises rotatives

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Mg	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		