

**Garant****Disques à lamelles Non-tissé, Ø 125 mm, Comparaison grain: 100****Données de commande**

N° commande	566340 100
GTIN	4045197488886
Classe d'article	56Z

**Description****Exécution:**

Disques à lamelles avec **nylon lamellé** sur un plateau en fibre de verre.

**Utilisation:**

- **Pour la finition de surfaces.**
- **Pour l'élimination de couleurs de revenu et le nettoyage (léger) de cordons de soudure.**
- **Pour le ponçage de finition de grandes surfaces et pour la finition.**

Vitesse de rotation recommandée: 4600 – 5300 min<sup>-1</sup>.

**Description technique**

Ø alésage	22,23 mm
Couleur	brun
Comparaison grain	100
Degré de finesse	grossier
Forme	bombé
Ø disque	125 mm
Abréviation de l'abrasif	A

Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 125 mm
Optimisé pour le matériau	INOX
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Vitesse de rotation max.	12200 min <sup>-1</sup>
Type de produit	Disques à lamelles

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		