

**Fraise rotative Denture STEEL – grossière, Carbure, Type: G0820****Données de commande**

N° commande	547100 G0820
GTIN	4007220936993
Classe d'article	55F

**Description****Exécution:**

**La géométrie innovante des dents** offre une **très grande capacité de coupe**, de même qu'un **fonctionnement silencieux et une bonne maniabilité**. La formation optimale des copeaux (pas de copeaux pointus) permet d'obtenir une qualité d'état de surface élevée. Queue Ø 6 mm.

**Utilisation:**

Optimisées pour l'usinage de **l'acier et de l'acier moulé**.

Ø queue: 6 mm

Forme: Ogive

Ø tête: 8 mm

Longueur tête: 20 mm

Longueur totale: 60 mm

Ø queue: 6 mm

**Description technique**

Degré de finesse de la denture	grossier
Forme	Ogive
Forme	G0820
Longueur totale	60 mm
Ø tête	8 mm
Abréviation denture	STEEL
Ø queue	6 mm
Longueur tête	20 mm

Type d'outils	Carbure
Type de produit	Fraises rotatives

**Données utilisateur**

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		