



Disque à lamelles SLTflex (ZA), support M14, Ø 125 mm, Grain: 60



Données de commande

N° commande	566310 60
GTIN	4027497330447
Classe d'article	53L

Description

Exécution:

Les **lamelles falciformes** (brevetées) sont liées sur le plan radial avec le noyau de fibres de verre hautement résistant. Grâce à la **partie sans plateau**, les **lamelles sont fortement en saillie**. Garnissage très dense. Taraudage M14, **aucun écrou de serrage nécessaire**.

Zirconium (ZA) avec liant superficiel à effet abrasif pour **utilisation universelle**.

Utilisation:

Pour une utilisation dans des **endroits difficiles d'accès**, les contours et le **ponçage extérieur de soudures d'angle**. Les lamelles en saillie plus longues permettent une **abrasion douce**.

Description technique

Forme	En oblique avec lamelles en saillie
Grain	60
Ø disque	125 mm
Série	SLTflex
Abréviation de l'abrasif	ZA

Teneur en fer, en soufre et en chlore	<0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 125 mm
Filetage	M14
Optimisé pour le matériau	Acier
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disques à lamelles

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		