

## Filetage à pas fin Tampon fileté double 6H, M × pas: 14X1



### Données de commande

N° commande	486100 14X1
GTIN	2050001675354
Classe d'article	48B

### Description

#### Exécution:

Le premier pas (à partir d'un pas de 1 mm) élimine les impuretés sur la pièce et empêche le dérapage prématuré du premier pas.

Exécution suivant **DIN 2279 – 2299**.

**Côté ENTRE et N'ENTRE PAS sur une poignée (DIN 2240, partie 1, forme R).** Côté N'ENTRE PAS marqué en rouge.

#### Utilisation:

Pour filetages métriques à pas fin ISO, à droite DIN 13.

#### Norme:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Remarque(s):

Tampons-bagues pour filetages à pas fin avec d'autres pas, Whitworth, trapézoïdaux, ronds, UNC, UNF et NPT; pas à gauche disponibles sur demande.

### Description technique

Filetage	M14
Pas de filetage	1 mm
Classe de tolérance	6H
Norme	DIN 13
Type de filetage	MF
Plage de tolérance	H
Qualité	6
Type de jauge	Calibre N'ENTRE PAS

Type de jauge	Calibre ENTRE
Étalonnage	L10
Type de produit	Tampons filetés doubles

**Services**

Étalonnage DAKKSTampon lisse double fileté Ø maximal 90 mm	028590 90
ÉtalonnageTampon fileté double Ø maximal 20 mm	028550 20