

**Garant****Meule sur tige grossier, AR, Type: ZY0610****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 550600 ZY0610 |
| GTIN             | 4045197239204 |
| Classe d'article | 51E           |

**Description****Exécution:**

Les **meules sur tige GARANT** (certifiées OSA et contrôlées selon la norme EN 12 413) sont adaptées aux utilisations indiquées et à un large éventail d'applications en tenant compte du degré de dureté, du liant, de la qualité du grain et de la granulométrie. La concentricité exacte garantit un travail sans vibrations et ménage ainsi l'homme, la machine et l'outil. Les meules sur tige GARANT sont conçues de façon universelle pour la rectification des **arêtes et des surfaces** et sont caractérisées par un enlèvement de matière maximal associé à une longue durée de vie. Meules sur tige agglomérées à la céramique en **corindon spécial rose (AR)**. Exécution moyennement dure.

Grain grossier. Longueur de tige 40 mm.

**Utilisation:**

Pour l'usinage universel de l'**acier non allié et faiblement allié** et l'**acier moulé**.

Vitesse de coupe recommandée: 30 – 50 m/s.

**Description technique**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Longueur corps           | 40 mm               |
| Degré de finesse         | grossier            |
| Ø tête                   | 6 mm                |
| Ø queue                  | 6 mm                |
| Longueur tête            | 10 mm               |
| Abrasifs                 | Corindon normal (A) |
| Abréviation de l'abrasif | A                   |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Attribut des noms de produit | AR             |
| Type de produit              | Meule sur tige |