

## Filetage à pas fin Bague filetée ENTRE 6g, M × pas: 14X1,25



### Données de commande

N° commande	486110 14X1,25
GTIN	2050001669902
Classe d'article	48B

### Description

#### Exécution:

Le premier pas (à partir d'un pas de 1 mm) élimine les impuretés sur la pièce et empêche le dérapage prématuré du premier pas.

Exécution suivant **DIN 2279 – 2299**.

#### Utilisation:

Pour filetages métriques à pas fin ISO, à droite DIN 13.

#### Norme:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Remarque(s):

Tampons-bagues pour filetages à pas fin avec d'autres pas, Whitworth, trapézoïdaux, ronds, UNC, UNF et NPT; pas à gauche disponibles sur demande.

### Description technique

Pas de filetage	1,25 mm
Classe de tolérance	6g
Filetage	M14
Etalonnage	L12

Type de jauge	Calibre ENTRE
Plage de tolérance	g
Type de filetage	MF
Norme	DIN 13
Qualité	6
Type de produit	Bague filetée ENTRE

### Services

Étalonnage DAkkSBague lisse filetée Ø maximal 100 mm	028640 100
ÉtalonnageBagues filetées Ø maximal 20 mm	028600 20