

Filetage à pas fin Tampon fileté double 6H, M × pas: 30X1



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 486100 30X1 |
| GTIN | 2050001675538 |
| Classe d'article | 48B |

Description

Exécution:

Le premier pas (à partir d'un pas de 1 mm) élimine les impuretés sur la pièce et empêche le dérapage prématuré du premier pas.

Exécution suivant **DIN 2279 – 2299**.

Côté ENTRE et N'ENTRE PAS sur une poignée (DIN 2240, partie 1, forme R). Côté N'ENTRE PAS marqué en rouge.

Utilisation:

Pour filetages métriques à pas fin ISO, à droite DIN 13.

Norme:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Remarque(s):

Tampons-bagues pour filetages à pas fin avec d'autres pas, Whitworth, trapézoïdaux, ronds, UNC, UNF et NPT; pas à gauche disponibles sur demande.

Description technique

| | |
|---------------------|---------------------|
| Classe de tolérance | 6H |
| Filetage | M30 |
| Pas de filetage | 1 mm |
| Norme | DIN 13 |
| Type de filetage | MF |
| Qualité | 6 |
| Plage de tolérance | H |
| Type de jauge | Calibre N'ENTRE PAS |

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Type de jauge | Calibre ENTRE |
| Étalonnage | L10 |
| Type de produit | Tampons filetés doubles |

Services

| | |
|--|-----------|
| Étalonnage Tampon fileté double Ø maximal 60 mm | 028550 60 |
| Étalonnage DAKKSTampon lisse double fileté Ø maximal 90 mm | 028590 90 |