

Filetage à pas fin Tampon fileté double 6H, M × pas: 22X1,5



Données de commande

N° commande	486100 22X1,5
GTIN	2050001675446
Classe d'article	48B

Description

Exécution:

Le premier pas (à partir d'un pas de 1 mm) élimine les impuretés sur la pièce et empêche le dérapage prématuré du premier pas.

Exécution suivant **DIN 2279 – 2299**.

Côté ENTRE et N'ENTRE PAS sur une poignée (DIN 2240, partie 1, forme R). Côté N'ENTRE PAS marqué en rouge.

Utilisation:

Pour filetages métriques à pas fin ISO, à droite DIN 13.

Norme:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Remarque(s):

Tampons-bagues pour filetages à pas fin avec d'autres pas, Whitworth, trapézoïdaux, ronds, UNC, UNF et NPT; pas à gauche disponibles sur demande.

Description technique

Pas de filetage	1,5 mm
Filetage	M22
Classe de tolérance	6H
Type de filetage	MF
Norme	DIN 13
Plage de tolérance	H
Qualité	6
Type de jauge	Calibre N'ENTRE PAS

Type de jauge	Calibre ENTRE
Étalonnage	L10
Type de produit	Tampons filetés doubles

Services

Étalonnage Tampon fileté double Ø maximal 60 mm	028550 60
Étalonnage DAkkSTampon lisse double fileté Ø maximal 90 mm	028590 90