

HOLEX**Roue de polissage (SiC), Grain 120, Ø tête x largeur de tête: 30X10mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 554670 30X10 |
| GTIN | 4045197241009 |
| Classe d'article | 52E |

Description**Exécution:**

Disposition des lamelles en éventail autour de l'axe de l'outil.
Lamelles abrasives recouvertes de **carbure de silicium (SiC)**. Ø tige 6 mm.

Utilisation:

Idéal pour tous les travaux de ponçage de finition et de polissage sur de grands rayons dans la fabrication d'outils et de moules, ainsi que dans la fabrication de conteneurs et d'appareils. Les lamelles abrasives s'adaptent aux contours de la pièce.

Description technique

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Grain | 120 |
| Largeur tête | 10 mm |
| Vitesse de rotation max. | 25400 min ⁻¹ |
| Vitesse de rotation recommandée | 16000 min ⁻¹ |
| Ø queue | 6 mm |
| Ø tête | 30 mm |
| Abrasifs | Carbure de silicium (SiC) |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Abréviation de l'abrasif | SiC |
| Attribut des noms de produit | Grain 120 |
| Type de produit | Roue de polissage |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | adaptée | | |
| Acier < 1400 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 55 HRC | adaptée | | |
| Acier < 60 HRC | adaptée | | |
| Acier < 67 HRC | moyennement adaptée | | |
| INOX | adaptée | | |
| Ti | moyennement adaptée | | |
| Fonte GG(G) | adaptée | | |
| CuZn | adaptée | | |
| Plastique, PRFV | adaptée | | |
| Pierre | moyennement adaptée | | |
| Peinture | moyennement adaptée | | |
| à sec | adaptée | | |