


HOLEX**Roue de polissage (SiC), Grain 150, Ø tête x largeur de tête: 60X30mm****Données de commande**

N° commande	554680 60X30
GTIN	4045197241023
Classe d'article	52E

Description**Exécution:**

Disposition des lamelles en éventail autour de l'axe de l'outil.
Lamelles abrasives recouvertes de **carbure de silicium (SiC)**. Ø tige 6 mm.

Utilisation:

Idéal pour tous les travaux de ponçage de finition et de polissage sur de grands rayons dans la fabrication d'outils et de moules, ainsi que dans la fabrication de conteneurs et d'appareils. Les lamelles abrasives s'adaptent aux contours de la pièce.

Description technique

Largeur tête	30 mm
Grain	150
Vitesse de rotation recommandée	8000 min ⁻¹
Vitesse de rotation max.	12700 min ⁻¹
Ø queue	6 mm
Ø tête	60 mm
Abrasifs	Carbure de silicium (SiC)

Abréviation de l'abrasif	SiC
Attribut des noms de produit	Grain 150
Type de produit	Roue de polissage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		
Peinture	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		