


HOLEX**Roue abrasive à lamelles (A), Grain 120, Ø tête x largeur de tête: 40X20mm****Données de commande**

N° commande	554700 40X20
GTIN	4045197241030
Classe d'article	52E

Description**Exécution:**

Disposition des lamelles en éventail autour de l'axe de l'outil.
Roues abrasives avec lamelles fendues plusieurs fois. Ø tige 6 mm.

Utilisation:

Idéal pour tous les travaux de ponçage de finition et de polissage sur de grands rayons dans la fabrication d'outils et de moules, ainsi que dans la fabrication de conteneurs et d'appareils. Les lamelles abrasives s'adaptent aux contours de la pièce.
Particulièrement recommandées pour les contours.

Description technique

Largeur tête	20 mm
Vitesse de rotation recommandée	12000 min ⁻¹
Vitesse de rotation max.	19100 min ⁻¹
Grain	120
Ø queue	6 mm
Ø tête	40 mm
Abrasifs	Grain abrasif corindon (A)

Abréviation de l'abrasif	A
Attribut des noms de produit	Grain 120
Type de produit	Roue de polissage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
à sec	adaptée		