

Filetage à pas fin Tampon fileté N'ENTRE PAS 6H, M × pas: 50X2



Données de commande

N° commande	486130 50X2
GTIN	2050001675866
Classe d'article	48B

Description

Exécution:

Le premier pas (à partir d'un pas de 1 mm) élimine les impuretés sur la pièce et empêche le dérapage prématuré du premier pas.

Exécution suivant **DIN 2279 – 2299**.

Tampon ENTRE et tampon N'ENTRE PAS séparés (DIN 2240, partie 2, forme GE).

Utilisation:

Pour filetages métriques à pas fin ISO, à droite DIN 13.

Norme:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Remarque(s):

Tampons-bagues pour filetages à pas fin avec d'autres pas, Whitworth, trapézoïdaux, ronds, UNC, UNF et NPT; pas à gauche disponibles sur demande.

Description technique

Classe de tolérance	6H
Filetage	M50
Pas de filetage	2 mm
Norme	DIN 13
Type de filetage	MF
Plage de tolérance	H
Qualité	6

Type de jauge	Calibre N'ENTRE PAS
Étalonnage	L11
Type de produit	Tampons filetés n'entre pas

Services

Étalonnage DAKkSTampon lisse fileté ENTRE ou N'ENTRE PAS Ø maximal 90 mm	028540 90
ÉtalonnageTampons filetés ENTRE ou N'ENTRE PAS Ø maximal 60 mm	028500 60