

HOLEX**Roue de polissage nylon ondulé, moyen, Ø tête x largeur de tête: 80X50mm****Données de commande**

N° commande	554976 80X50
GTIN	4045197678850
Classe d'article	52E

Description**Exécution:**

Nylon de forme sinusoïdale sans arêtes coupées. Ø tige 6 mm.

Utilisation:

Pour un **matage et un polissage propres.**

Description technique

Largeur tête	50 mm
Vitesse de rotation recommandée	4000 min ⁻¹
Vitesse de rotation max.	7000 min ⁻¹
Ø queue	6 mm
Ø tête	80 mm
Abréviation de l'abrasif	A
Comparaison grain	180
Degré de finesse	moyen
Attribut des noms de produit	moyen

Type de produit

Roue de polissage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		