

Garant**Meule sur tige de bouchonnage, Ø tête: 40mm****Données de commande**

N° commande	552000 40
GTIN	4045197239990
Classe d'article	51E

Description**Exécution:**

Carbure de silicium (SiC) en grain 46 avec **liant élastique souple dans le plastique (PU)** et collé sur des plateaux-supports avec tige en acier de 6 mm.

Utilisation:

Pour le bouchonnage et le polissage décoratif de l'acier, de l'inox et des métaux non ferreux.

Description technique

Vitesse de rotation max.	7500 min ⁻¹
Longueur corps	40 mm
Ø queue	6 mm
Ø tête	40 mm
Longueur tête	30 mm
Abrasifs	Carbure de silicium (SiC)
Abréviation de l'abrasif	SiC

Type de produit

Meules de polissage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Carbure (HM)	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		