

HOLEX**Roue de polissage Nylon (A), grossier, Ø tête x largeur de tête: 40X20mm****Données de commande**

N° commande	554950 40X20
GTIN	4045197241177
Classe d'article	52E

Description**Exécution:**

Disposition des lamelles de la toile abrasive en éventail autour de l'axe de l'outil. Ø tige 6 mm. Nylon avec insertion de corindon normal (A). Produit une **finition mate et uniforme**.

Utilisation:

Pour l'élimination de la poussière et de l'oxydation sur les métaux et le polissage de Cr-Ni, d'autres aciers inoxydables et de métaux non ferreux.

Description technique

Largeur tête	20 mm
Vitesse de rotation max.	14000 min ⁻¹
Vitesse de rotation recommandée	7500 min ⁻¹
Ø queue	6 mm
Ø tête	40 mm
Abréviation de l'abrasif	A
Comparaison grain	100
Degré de finesse	grossier

Attribut des noms de produit	grossier
Type de produit	Roue de polissage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		