

HOLEX
Roue abrasive à lamelles (A), Ø 165×30 mm, Grain: 180

Données de commande

N° commande	555145 180
GTIN	4045197525697
Classe d'article	52E

Description
Exécution:

Roues abrasives à lamelles avec **tissu corindon (A)**. Ø alésage 54 mm.

Utilisation:

Elimination et nettoyage de cordons de soudure, ponçage de grandes surfaces et de pièces possédant un profil irrégulier.

Remarque(s):

Pour arbres de support inférieurs à Ø 54 mm, utiliser la bride métallique perçable 555140. Autres dimensions disponibles sur demande.

Abréviation de l'abrasif: A

Vitesse de rotation max.: 5200 min⁻¹

Description technique

Ø alésage	54 mm
Grain	180
Abrasifs	Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif	A

Ø disque	165 mm
Epaisseur de disque	30 mm
Attribut des noms de produit	Ø 165×30 mm
Vitesse de rotation max.	5200 min ⁻¹
Type de produit	Roue abrasive à lamelles

Accessoires

Paire de brides de réduction métalliques, agrandissables Pour Ø alésage 54 mm	555140 54
--	-----------