

**HOLEX****Disque abrasif nylon, Ø 125 mm, Comparaison grain: 100****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 566950 100    |
| GTIN             | 4045197566218 |
| Classe d'article | 52E           |

**Description****Exécution:**

Disques abrasifs en nylon avec auto-agrippant pour une bonne adhérence. Avec noyau central amovible pour un positionnement précis et une bonne adhérence du disque sur le plateau-support (**réduction du niveau de vibrations d'env. 50 % avec les plateaux-supports auto-agrippant 566965**).

**Utilisation:**

Sur meuleuses d'angle uniquement les plateaux-supports adhésif 566960 ou 566965. Pour les travaux de  **finition, de matage et de transition** avec une nette réduction de la profondeur de rugosité, ainsi que pour les **travaux de nettoyage** (p. ex. élimination de couleurs de revenu) et **d'ébavurage légers**.

**Remarque(s):**

Disques abrasifs auto-agrippants pour le pré-polissage, voir codes art. **567705 et suivants**.

**Description technique**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Exécution         | A coarse |
| Comparaison grain | 100      |

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Degré de finesse                      | grossier        |
| Couleur                               | brun            |
| Ø disque                              | 125 mm          |
| Abréviation de l'abrasif              | A               |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 %         |
| Attribut des noms de produit          | Ø 125 mm        |
| Vitesse de rotation maximale          | 40 m/s          |
| Type de produit                       | Nylons abrasifs |

### Données utilisateur

|                                | Adéquation          | V <sub>c</sub> | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Mg                         | adaptée             |                |          |
| Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             |                |          |
| Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             |                |          |
| Acier < 55 HRC                 | adaptée             |                |          |
| Acier < 60 HRC                 | adaptée             |                |          |
| Acier < 67 HRC                 | adaptée             |                |          |
| INOX                           | adaptée             |                |          |
| Ti                             | adaptée             |                |          |
| Fonte GG(G)                    | adaptée             |                |          |
| CuZn                           | adaptée             |                |          |
| Plastique, PRFV                | adaptée             |                |          |
| Bois                           | adaptée             |                |          |
| Peinture                       | adaptée             |                |          |
| Uni                            | adaptée             |                |          |
| av. arrosage max.              | moyennement adaptée |                |          |
| à sec                          | adaptée             |                |          |

## Accessoires

Plateau-support avec Filetage M14 Ø ext. 125 mm

566960 125

Plateau-support avec centrage et filetage M 14 Ø ext. 125 mm

566965 125