



Ponceuse à bande GX, Type: 790131



Données de commande

N° commande	077610 790131
GTIN	4014586872018
Classe d'article	03H

Description

Exécution:

Puissante ponceuse à bande modulaire pour petites séries.

- **Collecteur de copeaux amovible.**
- **Possibilité de raccordement d'une aspiration externe.**

Remarque(s):

Bandes abrasives, voir 558310 et 558453-56.

Description technique

Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	3000 min ⁻¹
Longueur ruban	2000 mm
Référence fabricant	GX 75
Largeur de bande	75 mm
Poids	75 kg
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur

Type de produit

Ponceuses à bande

Accessoires

Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 36	558454 36
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 120	558453 120
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 120	558454 120
Bande abrasive Zirconium (ZA)ZK713X Grain 120	558310 120
Bande abrasive Zirconium (ZA)ZK713X Grain 60	558310 60
Bande abrasive Zirconium (ZA)ZK713X Grain 80	558310 80
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 60	558454 60
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 36	558453 36
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 36	558456 36
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 80	558454 80
Bande abrasive Zirconium (ZA)ZK713X Grain 40	558310 40
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 60	558453 60
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 80	558453 80