

3M Scotch-Brite™

**Disque abrasif nylon SC-DH, Ø 125 mm, Comparaison grain: 100****Données de commande**

N° commande	566925 100
GTIN	4046719061075
Classe d'article	53M

**Description****Exécution:**

Disques abrasifs en nylon avec auto-agrippant pour une bonne adhérence. Avec noyau central amovible pour un positionnement précis et une bonne adhérence du disque sur le plateau-support (**réduction du niveau de vibrations d'env. 50 % avec les plateaux-supports auto-agrippant 566965**).

**Utilisation:**

Sur meuleuses d'angle uniquement les plateaux-supports adhésif 566960 ou 566965. Pour les travaux de  **finition, de matage et de transition**  avec une nette réduction de la profondeur de rugosité, ainsi que pour les **travaux de nettoyage** (p. ex. élimination de couleurs de revenu) et **d'ébavurage légers**.

**Remarque(s):**

Disques abrasifs auto-agrippants pour le pré-polissage, voir codes art. **567705 et suivants**.

**Description technique**

Degré de finesse	grossier
Comparaison grain	100
Exécution	A coarse

Couleur	brun
Ø disque	125 mm
Série	SC-DH
Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 125 mm
Référence fabricant	SC-DH
Vitesse de rotation maximale	40 m/s
Type de produit	Nylons abrasifs

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

---

## Accessoires

Plateau-support avec centrage et filetage M 14 Ø ext. 125 mm

566965 125

Plateau-support avec Filetage M14 Ø ext. 125 mm

566960 125