

**Disque de nettoyage grossier (SiC), Ø disque: 125mm****Données de commande**

N° commande	566750 125
GTIN	4045197566133
Classe d'article	52E

Description**Exécution:**

Disques abrasifs avec nylon synthétique, avec insertion homogène de grain abrasif.

Structure du nylon très grossière, inusable, même sur les revêtements épais et doux.

Type de nylon dur et agressif pour une **utilisation universelle** sur de grandes surfaces de travail.

Utilisation:

Pour le dérouillage, le dévernissage, le nettoyage de cordons de soudure et l'élimination des saletés en surface.

Avec **plateau en fibre de verre pour fixation directe** sur meuleuse d'angle.

Remarque(s):

Disques de nettoyage grossier pour meuleuses droites, voir code art. 556270 et suivants.

Description technique

Vitesse de rotation recommandée	5000 - 7000 min ⁻¹
Vitesse de rotation max.	10000 min ⁻¹
Ø alésage	22,23 mm
Ø disque	125 mm
Abréviation de l'abrasif	SiC

Degré de dureté	Dur
Degré de finesse	très grossier
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Forme	plat
Vitesse de rotation maximale	60 m/s
Type de produit	Non-tissé pour nettoyage brut

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		