

Disque à lamelles, 4 épaisseurs, Ø 150 mm, Grain: 80**Données de commande**

N° commande	555180 80
GTIN	2050001746610
Classe d'article	56Z

Description**Exécution:**

Toile abrasive fendue comprimée en 4 épaisseurs dans un noyau. La fente irrégulière permet une grande flexibilité. Avec douilles de réduction de Ø de 19 à 10 mm.

Utilisation:

Ebavurage, arrondissement et ponçage de finition de contours ou de surfaces.

Remarque(s):

Utiliser la broche de serrage 555785 réf. 10.

Description technique

Grain	80
Vitesse de rotation recommandée	1900 min ⁻¹
Ø disque	150 mm
Attribut des noms de produit	Ø 150 mm
Nombre de couches	4
Type de produit	Outils de polissage lamelles

Accessoires

Broches de serrage Pour \varnothing alésage 10 mm

555785 10