

**Plateau-support ISO mi-dur/nervuré, Ø ext.: 117mm****Données de commande**

N° commande	566670 117
GTIN	2050001031785
Classe d'article	52M

Description**Exécution:**

Plateau-support pour disques en fibre présentant une thermorésistance élevée. Design spécial pour bénéficier des performances complètes des disques en fibre.

Plateaux mi-durs avec nervures larges pour un renforcement optimal du grain pour le ponçage des arêtes et des surfaces. Pour **travaux de ponçage grossiers** dans les grains 36 à 60. Suivant ISO.

Description technique

Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Vitesse de rotation max.	12500 min ⁻¹
Pour Ø disque	125 mm
Ø ext.	117 mm
Avec écrou de serrage	oui
Type de produit	Plateaux-supports