

3M**Lunettes de protection intégrales GoggleGear 500, Teinte des verres: CLEAR****Données de commande**

N° commande	096537 CLEAR
GTIN	4054596033252
Classe d'article	04M

Description**Exécution:**

Lunettes masques avec **bandeau réglable et composants souples sur tout le pourtour**. Le système de ventilation assure un air de bonne qualité à l'intérieur des lunettes. Excellentes propriétés du verre grâce au **revêtement résistant aux rayures** et **antibuée** 3M™ Scotchgard™.

Norme:

EN 166; EN 170

Remarque(s):

096548 – Insert pour ajout de verres correcteurs par un opticien. L'insert est fixé à l'intérieur des lunettes.

Revêtement des verres: Antibuée

Revêtement des verres: Résistant aux rayures

Protection anti-UV: Standard

Matériau verres: Polycarbonate

Identification des verres: 2C-1,2 3M 1 BTKN

Description technique

Protection anti-UV	Standard
Matériau verres	Polycarbonate
Revêtement des verres	Antibuée
Revêtement des verres	Résistant aux rayures
Identification des verres	2C-1,2 3M 1 BTKN

Série	GoggleGear 500
Identification de la monture	3M EN166 3 4 BT CE
Type de produit	Lunettes de protection intégrales

Accessoires

Insert correcteur Type FRAME	096548 FRAME
------------------------------	--------------