



## Plateau-support ISO mi-dur/nervuré, Ø ext.: 172mm



### Données de commande

N° commande	566670 172
GTIN	2050001031792
Classe d'article	52M

### Description

#### Exécution:

Plateau-support pour disques en fibre présentant une thermorésistance élevée. Design spécial pour bénéficier des performances complètes des disques en fibre.

**Plateaux mi-durs avec nervures larges** pour un renforcement optimal du grain pour le ponçage des arêtes et des surfaces. Pour **travaux de ponçage grossiers** dans les grains 36 à 60. Suivant ISO.

### Description technique

Vitesse de rotation max.	8500 min <sup>-1</sup>
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Pour Ø disque	180 mm
Ø ext.	172 mm
Avec écrou de serrage	oui
Type de produit	Plateaux-supports