



## Bride surpuissante coulissante longue, Type: 4



### Données de commande

N° commande	370091 4
GTIN	4020772003159
Classe d'article	35A

### Description

#### Exécution:

- Force de serrage 30 / 49 kN avec couple de serrage à env. 100 Nm.
- Élément de bridage robuste en acier allié traité, forgé, noir, galvanisé.
- Réglage progressif en hauteur et en longueur.
- Faible encombrement.

#### Livraison:

- Élément de base et support.
- Ecrou en T DIN 508 avec vis de serrage de classe de résistance 12.9.

#### Accessoire(s):

Patins d'appui 370097.

### Description technique

Hauteur de serrage h-H	7 - 88 mm
Force serrage	49 kN
Course de réglage V	19 - 165 mm
L	175 mm

B	75 mm
Ouverture de clé	12 mm
B <sub>1</sub>	25 mm
A	52 mm
Largeur de rainure en T	22 mm
Vis de fixation G <sub>1</sub>	M24
A <sub>1</sub>	125 mm
Avec élément de hauteur	non
Vis de fixation G	M20
Type	764CC
Type de produit	Brides surpuissantes

## Accessoires

Élément de hauteur long Pour type 4	370093 4
Patin d'appui, acier inoxydable Type DG	370097 DG
Patin d'appui, acier inoxydable Type DR	370097 DR