

Garant**Plaquette à profil complet 60° intérieur, droite, HB7010, Nombre de Filets/pouce: 14**

Données de commande

N° commande	270910 14
GTIN	4045197872029
Classe d'article	21J

Description technique

Nombre de filets/pouce	14
Type d'outils	Carbure
Pas de filetage	14 mm
Utilisation à l'intérieur/extérieur	intérieur
Type d'utilisation	droite
Profil de plaquette	Profil complet
Nuance	HB7010
Type de filetage	UNF
Type de filetage	UNC
Type de filetage	UNEF
Type de filetage	UN

Type de filetage	UNS
Type de filetage	UN-LH
Type de filetage	UNC-LH
Type de filetage	UNF-LH
Type de filetage	UNEF-LH
Type de filetage	UNS-LH
Angle de flanc	60 degré
Epaisseur	3,17 mm
Format plaquette L	11 mm
Type de produit	Plaquettes pour filetage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	adaptée	250 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	180 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	130 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	90 m/min	P
Acier < 55 HRC	moyennement adaptée	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	50 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	130 m/min	K
CuZn	moyennement adaptée	150 m/min	N
Continue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

