



Bride surpuissante coulissante court, Type: 5



Données de commande

N° commande	370092 5
GTIN	4020772003135
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

- Force de serrage 30 / 49 kN avec couple de serrage à env. 100 Nm.
- Élément de bridage robuste en acier allié traité, forgé, noir, galvanisé.
- Réglage progressif en hauteur et en longueur.
- Faible encombrement.

Livraison:

- Élément de base et support.
- Écrou en T DIN 508 avec vis de serrage de classe de résistance 12.9.

Accessoire(s):

Patins d'appui 370095.

Description technique

Vis de fixation G	M12
B ₁	18 mm
Force serrage	32 kN
A ₁	78 mm

Ouverture de clé	8 mm
L	95 mm
Largeur de rainure en T	14 mm
B	54 mm
A	36 mm
Hauteur de serrage h-H	6 - 50 mm
Vis de fixation G ₁	M16
Course de réglage V	12 - 82 mm
Type	764Md
Type de produit	Brides surpuissantes

Accessoires

Patin d'appui, acier inoxydable Type DG	370095 DG
Patin d'appui, acier inoxydable Type DR	370095 DR