

**Bride surpuissante coulissante court, Type: 6****Données de commande**

N° commande	370092 6
GTIN	4020772004682
Classe d'article	35A

**Description****Exécution:**

- Force de serrage 30 / 49 kN avec couple de serrage à env. 100 Nm.
- Élément de bridage robuste en acier allié traité, forgé, noir, galvanisé.
- Réglage progressif en hauteur et en longueur.
- Faible encombrement.

**Livraison:**

- Élément de base et support.
- Écrou en T DIN 508 avec vis de serrage de classe de résistance 12.9.

**Accessoire(s):**

Patins d'appui 370096.

**Description technique**

A <sub>1</sub>	92 mm
L	110 mm
Vis de fixation G <sub>1</sub>	M20
B	60 mm

Ouverture de clé	10 mm
Force serrage	40 kN
B <sub>1</sub>	20 mm
Largeur de rainure en T	18 mm
Course de réglage V	15 - 95 mm
Hauteur de serrage h-H	6 - 50 mm
Vis de fixation G	M16
A	42 mm
Type	764Md
Type de produit	Brides surpuissantes

## Accessoires

Patin d'appui, acier inoxydable Type DR	370096 DR
Patin d'appui, acier inoxydable Type DG	370096 DG