

Garant**Disque de nettoyage grossier (SiC), Ø disque: 115mm****Données de commande**

N° commande	566700 115
GTIN	4045197679703
Classe d'article	51M

Description**Exécution:**

Disques abrasifs avec nylon synthétique, avec insertion homogène de grain abrasif.

Structure du nylon très grossière, inusable, même sur les revêtements épais et doux.

Type de nylon moyennement dur avec **comportement de ponçage très agressif**, durée de vie élevée et fini uniforme. Universel pour tous les travaux de nettoyage grossier, **même dans les applications difficiles**, telles que l'élimination de calamine tenace.

Utilisation:

Pour le dérouillage, le dévernissage, le nettoyage de cordons de soudure et l'élimination des saletés en surface.

Avec **plateau en fibre de verre pour fixation directe** sur meuleuse d'angle.

Remarque(s):

Disques de nettoyage grossier pour meuleuses droites, voir code art. 556270 et suivants.

Description technique

Vitesse de rotation recommandée	5000 - 7000 min ⁻¹
Vitesse de rotation max.	11000 min ⁻¹
Ø alésage	22,23 mm
Ø disque	115 mm

Abréviation de l'abrasif	SiC
Degré de dureté	moyen – dur
Degré de finesse	très grossier
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Forme	plat
Vitesse de rotation maximale	60 m/s
Type de produit	Non-tissé pour nettoyage brut

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		