

**Jeu de feuilles calibrées, 5 pc. 100×500 mm, inoxydable, Epaisseur: 0,4mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 478755 0,4    |
| GTIN             | 2050001057617 |
| Classe d'article | 48B           |

**Description****Exécution:**

Clinquant pour jauges d'épaisseur en acier à ressort laminé à froid, très grande planéité. Epaisseur des feuilles marquée de manière indélébile. Dans des boîtes de stockage robustes.

**Inoxydable** – acier inoxydable et résistant aux acides, matériau n° 1.4310 (ou 1.4301 épaisseur 0,02 et 0,05mm), laminé à froid, à ressort, surface non revêtue.

**Utilisation:**

**Mise en place** d'outils; **ajustage** d'appareils; **compensation** de tolérances; **calage** de dispositifs; **dégauchissage** de machines; **mise en place** de moules; **réglage** du jeu de palier; **adaptation** d'agrégats; **réajustage** de lames de cisaillement; **dégauchissage** de pièces à usiner, etc.

**Livraison:**

1 paquet de 5 feuilles.

**Description technique**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Epaisseur         | 0,4 mm           |
| Matériau          | Acier inoxydable |
| Erreur admissible | ±9 μm            |
| Largeur feuille   | 100 mm           |
| Longueur feuille  | 500 mm           |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Attribut des noms de produit | inoxydable             |
| Matière                      | Acier inoxydable, INOX |
| Nombre de feuilles           | 5                      |
| Type de produit              | Feuille calibrée       |