

**Dynamomètre, Plage de mesure maximale: 50CN****Données de commande**

N° commande	478900 50CN
GTIN	4045197208101
Classe d'article	42H

Description**Exécution:**

Boîtier métallique robuste ergonomique; vernis à effet martelé. Cadran à graduation nette avec double inscription pour mesurer dans les deux sens. Avec aiguille et index mobile.

Utilisation:

Pour l'électrotechnique et la mécanique de précision, par ex. pour régler la pression de contact des ressorts de relais ou pour contrôler la pression des balais sur les moteurs et/ou pour ajuster des ressorts de pression et de traction.

Précision:

$\pm 0,01 \times (\text{plage de mesure} + \text{valeur mesurée})$.

Description technique

Ø cadran	36 mm
Longueur palpeur L	29 mm
Plage de mesure	0,05 - 0,5 N
Valeur de graduation	1 cN
Etalonnage	K1
Métrologie	analogique
Type de produit	Dynamomètres

Services

EtalonnageDynamomètres Type F

027730 F