

Filetage à pas fin Bague fileté N'ENTRE PAS 6g, M × pas: 38X1,5**Données de commande**

N° commande	486210 38X1,5
GTIN	2050001045973
Classe d'article	48B

Description**Exécution:**

Le premier pas (à partir d'un pas de 1 mm) élimine les impuretés sur la pièce et empêche le dérapage prématuré du premier pas.

Exécution suivant **DIN 2279 – 2299**.

Utilisation:

Pour filetages métriques à pas fin ISO, à droite DIN 13.

Norme:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Remarque(s):

Tampons-bagues pour filetages à pas fin avec d'autres pas, Whitworth, trapézoïdaux, ronds, UNC, UNF et NPT; pas à gauche disponibles sur demande.

Description technique

Filetage	M38
Classe de tolérance	6g
Pas de filetage	1,5 mm
Etalonnage	L12

Plage de tolérance	g
Type de jauge	Calibre N'ENTRE PAS
Type de filetage	MF
Norme	DIN 13
Qualité	6
Type de produit	Bague filetée N'ENTRE PAS

Services

Étalonnage DAkkSBague lisse filetée Ø maximal 100 mm	028640 100
ÉtalonnageBagues filetées Ø maximal 60 mm	028600 60